


# キーラールーペ／フレーム／LEDライトの選択ガイド

## キーラールーペ

● ルーペは用途に応じて倍率等を選択してください。



## フレーム

### はね上げ式


### 埋込み式・TTL

#### フレーム選択

ページ	対応フレーム
6	・ワイナビューフレーム マークⅢ
7	・メディビューフレーム


ページ	対応フレーム
8・9	・ワイナビューフレーム マークⅢ

#### 眼鏡と併用



#### ヒンジの選択

#### ノーズパッド 選択



## LEDライト

全てのLEDライトはフレームに取付け、ルーペと共に又は単独で使用することができます。

MODEL	商品名	照度(ルクス)	スポットサイズ(mm) @30cm	取付アダプター
YNA-I-6	ワイナーI-6 LEDライト 絞り付 (ワイナーワン)	34,000	Φ30～Φ75 (絞り付)	
YNA-II-4.5	ワイナーII-4.5 LEDライト (ワイナーツー)	27,000	Φ75	
YNA-MINI	ワイナーMINI LEDライト (ワイナーミニ)	16,000	Φ90	