

注文書

キーラー サージカルルーペ


日付： 年 月 日

'26年6月版対応

ルーペ (カタログ P2)				
ルーペ種類 倍率	(G) ガリレアン 	(GM) ガリレアン ミニ 	(SPG) スーパーガリレアン 	(PXL) パノラミックXL 
	☐ 2.0X ☐ 2.5X ☐ 3.0X	☐ 2.4X ☐ 2.5X	☐ 3.0X	☐ 3.5X ☐ 4.5X ☐ 5.5X
作業距離 (mm)	☐ 340	☐ 420	☐ 460	☐ 500

フレーム (カタログ P4~8, 11)				
システム	☐ はね上げ式	☐ TTL (埋め込み) (PD 右: mm 左: mm)	☐ ワイナビュー ヘッドバンド	☐ プレートルーペ
フレーム	☐ ワイナビュー エアーフレーム ☐ メディビューフレーム ☐ ワイナビュー PMフレーム (PMフレームはメガネ併用不可)	☐ ワイナビュー エアーフレーム TTL ☐ ワイナビュー PMフレーム TTL		ワイナビュー エアーフレーム 
ヒンジ	☐ シングル ☐ マルチ	—	フック受 マグネット マルチヒンジ 	エアーフレーム (フック受部) 
ノーズ パッド	☐ スタンダード  ☐ ソフト スタンダード  ☐ メガネ併用型  (メディビューフレーム専用) ☐ ソフト スタンダード型  ☐ メガネ併用型  ☐ ハーフムーン メガネ併用型 	ハーフムーン メガネ併用型 		ソフト スタンダード型 

フレームカラーの選択： ()

LEDライト (カタログ P12~14)				
アダプターの選択 キーラー サージカルルーペ用 資料参照		☐ フックアダプター  (フック受部) 	☐ スライドアダプター  上  (スライド受部)	
☐ ワイナー ファイブ (YNA-V-100)	ワイナー ツー ☐ 絞り付き (YNA-II S-4.5) ☐ 絞り無し (YNA-II 4.5)		☐ ワイナー ミニーツー (YNA-MINI II)	☐ マエストロ (KM-I)

ディオプターレンズ (オプション) (カタログ P3)	
ルーペのモデル	☐ G ☐ GM ☐ SPG ☐ PXL
ディオプター値	☐ P1.00 ☐ P0.50 ☐ P0.25 ☐ M0.25 ☐ M0.50

(オプション)
矯正レンズは処方箋が必要です。

MODEL	商品名

弊社担当：	備考：
-------	-----

代理店様 使用	代理店様/営業所	/	納入先	施設名	
	御担当者/携帯	/		科/Dr.名	科/
	TEL/FAX	/		TEL	



株式会社 キーラー・アンド・ワイナー

TEL:03-3815-7787 FAX:03-5802-5931

2026.6