

新発売

PMフレーム /

PMルーペ・フリップアップ, TTL



ワイナビュー®PMフレーム・PMルーペセット



PMルーペは光路を45度下方向に曲げているため、より自然な姿勢で処置が可能です。

この優れた人間工学に基づいたデザインにより、頸椎・首・背中への負担と同時に目の疲れを軽減します。

・マルチコーティングレンズ

*低分散ガラスレンズへのマルチコーティングにより色収差を防止
400nm～1000nmの広い波長帯域で高い光透過率を実現し、明るく鮮明な画像を実現
(広い波長帯域で屈折率の変化が少なく、色収差を低減)

・高屈折率プリズム

*誘電体コーティングが施されたプリズムにより最も明るい画像を実現
(反射率や透過率等の優れたコーティング)

・度無しレンズキャップ

各ルーペに保護用度無しレンズキャップが付属します。



(PM-8022)

ワイナビュー® PMフレーム・PMルーペセット



PMルーペ フリップアップ MODEL	倍率	PMルーペ TTL MODEL
YNV-PMB-30P	3.0X	YNV-PMT-30P
YNV-PMB-40P	4.0X	YNV-PMT-40P
YNV-PMB-50P	5.0X	YNV-PMT-50P
YNV-PMB-58P	5.8X	YNV-PMT-58P
YNV-PMB-72P	7.2X	YNV-PMT-72P



ルーペの特長

フリップアップ

TTL

ルーペの視野を確保の為、矯正レンズの一部のカット(穴空け)	矯正レンズ	矯正レンズにルーペホルダー取付
用途に応じて距離の設定可能	作業距離	用途に応じて距離の設定可能
可能	ルーペの取換え	可能

ルーペ倍率と視野のイメージ



3.0X



4.0X



5.0X



5.8X



7.2X

PMルーペ仕様

重さ (g)

倍率	作業距離 (mm) (調整可能範囲)	視野直径 (mm)	焦点深度 (mm)	ルーペ・フレーム共		ルーペのみ
				フリップアップ	TTL	
3.0X	380～550	70～90	100	60	52	22
4.0X	380～550	65～80	60	61	53	23
5.0X	380～550	55～70	60	61	53	23
5.8X	380～550	55～70	40	63	55	25
7.2X	380～500	45～60	40	63	55	25

ワイビュー® PMフレーム

フレームの特長

- ・ ルーペ用に設計されたチタンフレームです。
- ・ 軽量でフィット感に優れています。

PMフレーム / フリップアップ

ルーペの煽り角の微調整が可能
ホルダーの位置で42~70mmまでPDの調整可能 (シールドはそれぞれのPDに合せて用意)
ノーズパッドの穴の位置と専用ヒンジで 高さ調整が可能

PMフレーム / TTL

煽り角度
瞳孔距離 (PD)
ルーペ高さ位置調整

ルーペはシールド(レンズ)に固定で不可

術者のPDに合わせてルーペホルダーをレンズに固定

ノーズパッドの穴の位置でルーペの
高さ調整が3段階で可能



YNV-PMB	PMフレーム / PMルーペ フリップアップ用セット
---------	----------------------------

	セット内容
YNV-PM-F	PMフレーム本体 ライト用スライド受付
YNV-PMH	フリップアップ PMルーペホルダー
YVU-NS	ソフト スタンダードパッド
AP-7099	サポートコード (コード止め付き)
YNA-T-C	ルーペ単体用ケース 外寸: 170 x 130 x 69 (mm)
AP-9136	レンズクロス
KM-0.79	六角ドライバー 0.71mm
YNA-HD	ドライバー (+/- / 六角0.89・1.27)

YNV-PMH	PMフレーム / PMルーペ TTL用セット
---------	------------------------

	セット内容
YNV-PM-F	PMフレーム本体 ライト用スライド受付
PM-TTL	TTL PMルーペホルダー付レンズ (PD指定)
YVU-NS	ソフト スタンダードパッド
AP-7099	サポートコード (コード止め付き)
YNA-T-C	ルーペ単体用ケース 外寸: 170 x 130 x 69 (mm)
AP-9136	レンズクロス
KM-0.79	六角ドライバー 0.71mm
YNA-HD	ドライバー (+/- / 六角0.89・1.27)

シールド・矯正レンズ (オプション)

YNV-B-SH	フリップアップ用 シールド 穴空き
YNV-B-S	フリップアップ用 シールド
PM-B-LH	フリップアップ用矯正レンズ 穴空き (処方箋に基づく)
PM-B-L	フリップアップ用矯正レンズ (処方箋に基づく)

矯正レンズ (オプション)

PM-T-L	ルーペホルダー付矯正レンズ (処方箋に基づく)
--------	----------------------------

(注: 穴を空け、ルーペがより眼に近づき、広視野を確保します。)

フレームカラー (5色)



LEDライト

MODEL	商品名
YNA-V-100	ワイナーV-LED ライトセット (ワイナー ファイブ)
YNA-ⅡS-4.5	ワイナーⅡS-4.5 LEDライトセット (ワイナー ツーS) (絞り付き)
YNA-Ⅱ-4.5	ワイナーⅡ-4.5 LEDライトセット (ワイナー ツー) (絞り無し)
YNA-MINI Ⅱ	ワイナーMINIⅡLEDライトセット (ワイナー ミニ ツー)

コードレス LEDライト マエストロ



- 軽量・高輝度のコードレスLEDライト (31g)
- 照明光は演色性が高く、自然光に近い見え方を実現 (CRI 90+)
- 照明スポットの高い照度均一性、むらのない照明が可能に
- バッテリーの着脱が簡単なワンステップマグネット式
- PMループとLEDライト購入時にはアダプターが付属

主な仕様			
スポットサイズ	Φ82mm		
照度・3段切替 (距離35cm時)	4,800 lux・ステップ1	10,000 lux・ステップ2	15,500 lux・ステップ3
連続使用時間	約3.5時間	約2時間	約1.5時間
電源	リチウムイオンポリマーバッテリー		
LEDの演色性	CRI 90以上		
充電時間	1時間40分		
バッテリー寿命	約500回		
バッテリー重量／大きさ (mm)	17g／50 X 28 X 15		
LEDライト重量	14g		

MODEL	商品名
KM-I	マエストロ LEDライト セット
セット内容	
KM-LED	LEDライト
KM-B	充電式バッテリーパック (セットには3個付属)
KM-BC	充電用クレードル (電源アダプター・電源ケーブル付) 2個同時充電可
KM-F	UVキュアリングフィルター (コンポジットフィルター)
KM-CA	専用ケース
KM-S	⊕ドライバー
KM-LS	レンズクロス



届出番号：

改良のため仕様および外観は予告なく変更することがあります。

13B1X00268000039 (メディビューフレーム) 13B1X00268000157 (ワイナーV LEDライト) 13B1X00268000112 (ワイナーLEDライト)
13B1X00268000141 (ワイナーMINILEDライト) 13B1X00268000187 (コードレスLEDライト マエストロ)

製造販売元



株式会社 キーラー・アンド・ワイナー

〒113-0033 東京都文京区本郷3-35-3 本郷UCビル

TEL 03-3815-7787

FAX 03-5802-5931

URL www.keeler-yna.co.jp

E-mail eigyo-bu@keeler-yna.co.jp

CAPML202609/200